

NISSIN

# NEWプロサフ グレー

超速乾、高厚膜、2液型特殊ポリウレタン系プラサフ

ノックロム

Newプロサフ グレーは超速乾性で優れた肉持ちとシーリング効果抜群です。また、付着性、研磨性、防錆力、耐ブリストアー性に優れ、吸い込みの少ない2液型 車両補修プラサフです。

プロが使って楽しい速乾  
うれしいサフ!

## 特 長

1. 超速乾性です。
2. 肉持ちが非常に優れています。
3. シーリング効果、耐ブリストアー性優秀。
4. 防錆鋼板・アルミ合金板に優れた付着性、防錆力も抜群。
5. 吸い込みが少なく高級仕上げに適しています。
6. 水研ぎ、空研ぎ作業性に優れています。

アルティマ・SPオート・ポリオート各シンナーが使用できます。

KUBOKO PAINT

プロが使って楽しい速乾 うれしいサフ!

# NISSIN NEWプロサフ グレー

## 使用方法

- ① 調 合
- |                               |        |   |
|-------------------------------|--------|---|
| 856-040 Newプロサフ グレー ベース       | 100部   | 重量比で正確に混合<br>します。<br>岩田カップ12~14<br>秒に粘度調整します。 |
| 856-9040 Newプロサフ キュアー         | 10部    |   |
| アルティマシンナー・ポリオートシンナー・SPオートシンナー | 20~30部 |   |
- (注)シンナーは気温に応じ使い分けます。

- ② 吹 付 け 厚 膜
- スプレーガン 口径1.3~1.8mm エアー圧 3~4km/cm<sup>2</sup>
- | 塗装回数    | 乾燥膜厚      |
|---------|-----------|
| シングル 1回 | 20~30μm   |
| " 2回    | 60~70μm   |
| " 3回    | 100~110μm |
- 中型車1台当り  
約2~2.5kg必要です。

- ③ 乾燥及び  
可使時間
- | 温 度 | 可使時間  | 研磨可能時間  | 上塗り可能時間 |
|-----|-------|---------|---------|
| 5   | 約5時間  | 5.0時間以上 | 6.0時間以上 |
| 10  | " 3時間 | 3.5時間以上 | 4.5時間以上 |
| 20  | " 2時間 | 2.0時間以上 | 3.0時間以上 |
| 30  | " 1時間 | 1.5時間以上 | 2.5時間以上 |

可使時間は岩田カップで約2秒粘度上昇するまでの時間です。

- 研 磨 水研ぎ #500~#600 耐水ペーパー  
空研ぎ #320~#400 空研ぎペーパー

- ④ 強制乾燥 60℃×30分以上、80℃×15分以上

- 容量・荷姿
- |                         |          |      |
|-------------------------|----------|------|
| 856-040 Newプロサフ グレー ベース | 4kg×4缶   | 1ケース |
| 856-9040 Newプロサフ キュアー   | 1kg×6缶   | 1ケース |
|                         | 0.4kg×4缶 | 1ケース |

《注意事項》 通常の塗料に比べて幾分毒性が強く、吸入したり皮ふに触れたりすると中毒やかぶれ  
を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

- 取扱い作業場所は、火気のないところで、局所排気装置を設けて下さい。
- 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- 取扱い中は、できるだけ皮ふにふれないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、入り巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
- 容器からこぼれた場合には、布で拭きとって水をはった容器に保管して下さい。
- 塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は廃棄するまでは必ず水につけておいて下さい。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- 作業衣等に付着した場合には、その汚れをよく落として下さい。
- 皮ふに付着した場合には、多量の石鹼水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、医師の診察を受けて下さい。
- 目に入った場合には、多量の水で洗ったあと、又、誤って飲み込んだ時は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所です安んじ、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いて下さい。
- よくフタをし、40 以下の子供の手の届かない所へ保管して下さい。
- 中身を使いきってから廃棄して下さい。
- シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないで下さい。
- 取扱い中の喫煙は避けて下さい。
- 燃料としては使用しないで下さい。

詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

## 久保考ペイント株式会社

本社・工場 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路3丁目15番27号  
TEL (06)6815-3111 FAX (06)6323-5881  
http://www.kuboko.co.jp  
東京支店 〒108-0014 東京都港区芝4丁目6番1号  
TEL (03)3453-3041 FAX (03)3453-3400

北 関 東 営 業 所 TEL (028)639-2989 FAX (028)639-2969  
名 古 屋 営 業 所 TEL (052)261-1125 FAX (052)261-1135  
広 島 営 業 所 TEL (082)237-1256 FAX (082)238-4899  
九 州 営 業 所 TEL (092)503-2432 FAX (092)503-2546  
北 海 道 久 保 考 ペ イ ン ト (株) TEL (011)662-1341 FAX (011)663-7941



本社・工場