

# アルティマ



# HL イージークリヤー

STRONG POINT

特長

POINT 1

速乾性でレベリングが良好

POINT 2

バフ研磨性に優れる

POINT 3

塗り込みが容易で肌調整が行い易い

HOW TO USE

## 使用方法

調合比 (重量比)	アルティマHL : アルティマ イージークリヤーベース : 硬化剤 10 : 1
希釈シンナーと希釈率	アルティマシンナー使用 ベース・硬化剤混合品 100 部に 対して、10 ~ 30% (イワタカップ: 9 ~ 11 秒程度)
塗装方法	エアスプレー: 0.2 ~ 0.3MP a / m <sup>2</sup> 塗り肌を見ながら数回に分けて塗装 (必要に応じて捨て吹きを行って下さい。)

COMPARISON OF THE FINISH

## 作業性と仕上りの比較

	HL イージークリヤー	HL クリヤー	2コートクリヤー
可使時間 (23°C)	5 時間	6 時間	6 時間
指触乾燥 (23°C)	8 分	20 分	8 分
レベリング 良 1・3・5 悪	1	2	3
コンパウンド磨き可能時間 (60°C)	20 分	40 分	20 分

KUBOKO PAINT CO., Ltd.  
<http://www.kuboko.co.jp>

# アルティマ



# HL イーザークリーナー

## DRYING TIME

### 乾燥時間

	10℃	20℃	30℃	60℃
可 使 時 間	18 時間	5 時間	3 時間	-
指 触 乾 燥	15 分	10 分	5 分	-
コンパウンド磨き可能時間	24 時間	6 時間	4 時間	20 分

※標準硬化剤使用時

## CAPACITY AND PACKING

### 容量・荷姿

コード番号	860-001	860-9098	860-9099
品 名	アルティマHLイーザークリーナー ベース	アルティマ硬化剤 速乾型	アルティマ硬化剤 標準型
容量・荷姿	1.6kg / 石油缶	0.9kg・2kg	0.9kg / 2kg / 3.6kg

### ■ ■ ■ 使用上の注意 ■ ■ ■

1. 開缶後は攪拌し、均一にしてからご使用下さい。
2. 乾燥条件は、60～80℃(物温)で30～60分が標準です。
3. 強制乾燥をする場合は、10分以上のセッティングを取って下さい。
4. アルコール・アミン・水分・酸類との接触は避けてください。
5. 硬化剤は、空気中の水分と反応しやすいため、完全密封し、湿気のないところで保管して下さい。
6. 硬化剤、シンナーはアルティマ専用をご使用下さい。また、使用環境に応じて使い分けてください。
7. 詳細な内容が必要な場合にはMSDSをご参照下さい。

## 久保孝ペイント株式会社

本社・工場 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路3丁目15番27号  
TEL (06) 6815-3111 FAX (06) 6323-5881  
<http://www.kuboko.co.jp>

関東営業所 〒337-0051 さいたま市見沼区東大宮4丁目8番5号千代本大宮第一ビル2F  
TEL (048) 660-1200 FAX (048) 660-1202

名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須4丁目9番79号大須TNビル3F  
TEL (052) 261-1125 FAX (052) 261-1135

九州営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目5番8号  
TEL (092) 411-7011 FAX (092) 411-7041